


Valvola di aspirazione ISV-M10

Codice prodotto: 545998

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M10
Adatto per l'impulso di espulsione	0.8 MPa 8 bar
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Portata volumetrica di aspirazione richiesta a -0,5 bar	2 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	18 g
Tipo di montaggio	Avvitamento
Collegamento pneumatico, porta 1	M10
Collegamento pneumatico, porta 2	M10
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale filtro	Bronzo sinterizzato
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Materiale galleggiante	POM