


Distributore FCK-3-PK-4-N

Codice prodotto: 546066

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	10 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Collegamento pneumatico, porta 2	Per nipplo spinato I.D. 3 mm con dado
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto