

Raccordo rapido CK-1/2-PK-9

Codice prodotto: 546069

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	9 mm
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con dado
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato