

Sottobase accoppiabile VABV-S2-1HS-G38-T2

Codice prodotto: 546219

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU sui recipienti semplici a pressione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	330 g
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Alluminio pressofuso