

Modulo generatore di setpoint MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Codice prodotto: 546224

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Display valore nominale abilitato	LED giallo
Indicazione di stato pronto	LED verde
Intervallo di tensione d'esercizio DC	20 V...30 V
Resistenza ingresso, ingresso nominale esterno	Tip. 100 kOhm
Resistenza in ingresso, setpoint ingresso	3 kOhm
Tensione d'uscita regolabile	0 V...10 V
Consumo corrente a 24 V DC	1.5 W
Max. corrente di uscita	27 mA
Ondulazione residua	10 %
Ingresso nominale esterno di tensione	0 V...10 V
Regolazione del valore nominale della tensione di alimentazione	10 V...10.6 V 6 mA...6.36 mA
Potenzimetro, ingresso nominale esterno	2.5 kOhm...10 kOhm
Approvazione	C-Tick
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	80 g
Sezione del conduttore	2.5 mm ²
Collegamento elettrico	Morsetto a vite
Tipo di montaggio	Con guida DIN