

Sottobase PBL-1/2-D-MAXI-R

Codice prodotto: 546535

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Serie	D
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	145 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Zinco pressofuso
Materiale anello di tenuta	NBR
Materiale viti	Acciaio