

# Adattatore AD-3/4NPT-G3/4-I

Codice prodotto: 546551

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	19.05 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	32 Nm
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2	60 Nm
Peso prodotto	98.13 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio 3/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G3/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato