



Piastra regolatore VABF-S3-2-R6C2-C-10

Codice prodotto: 546788

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	18 mm
Basato su standard	ISO 15407-1
Posizione di montaggio	Opzionale
Connessione pneumatica verticale	Riduttore di pressione per 2, reversibile
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario
Selezione del manometro	Possibile
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.05 MPa...0.85 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...8.5 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	7.25 psi...123.25 psi
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	245 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco manometro	Tramite graffa di sicurezza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale pannello di comando	PA
Materiale corpo regolatore	Alluminio pressofuso