

Modulo di uscita CP-A08-M12-EL-Z

Codice prodotto: 546924

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante Con guida DIN Una delle due:
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Marchio KC	KC-EMV
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale coperchio	Rinforzato con PA
Display LED	3 diagnosi modulo Diagnosi a 8 canali Stato 8 canali
Numero max. di uscite	8
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tensione d'esercizio DC, tensione di carico	24 V
Nota sulla tensione del carico	Tramite collegamento della tensione di carico (24 V DC)
Ondulazione residua, tensione di carico	4 Vpp
Caratteristiche delle uscite	IEC1131-T2
Logica di commutazione per le uscite	PNP (commutazione positiva)
Corrente totale massima per modulo	4 A
Canale di isolamento - canale	no
Protezione fusibile (corto circuito)	Protezione elettronica interno per ciascun gruppo