

Adattatore NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Codice prodotto: 547432

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Avvitamento
Collegamento elettrico	A 5 poli M12x1 Connettori maschio
Lunghezza del cavo	0,3 m
Struttura del cavo	4 x 0,34 mm ²
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PUR
Materiale corpo	ABS
Materiale del contatto elettrico	Ottone dorato