


Valvola di scarico rapido VBQF-D-G18-E

Codice prodotto: 547533

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard, scarico	850 l/min
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar	1300 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	350 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Materiale corpo	Alluminio pressofuso Zinco pressofuso
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensione nominale	5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe camera bianca	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Peso prodotto	102.5 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR