

Marcatore di posizione SMM-8

Codice prodotto: 547941

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Progettazione	Per scanalatura a T
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Inseribile nella guida in direzione della lunghezza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega