

Valvola di scarico rapido VBQF-U-G14-Q8

Codice prodotto: 548002

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	QS-8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar	2500 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	800 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Alluminio pressofuso Zinco pressofuso
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensione nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe camera bianca	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Suono del livello di pressione	75 dB(A)
Peso prodotto	232 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR