

# Ammortizzatore DYEF-M6-Y1F

Codice prodotto: 548372

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M6
Corsa	3.1 mm
Ammortizzazione	Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso in metallo
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	0.8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	3.1 mm
Consumo di energia max. per corsa	0.03 J
Peso prodotto	5.1 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato