


Calotta di copertura CPX-M-AK-C

Codice prodotto: 548753

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	30 mm
Altezza	58 mm
Lunghezza	22 mm
Approvazione	UL94 V0
Peso prodotto	54 g
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Umidità relativa dell'aria	5 - 90% Non condensante