


# Copertura CPX-M-AK-M

Codice prodotto: 548754

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	11,5 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza	49 mm
Peso prodotto	15 g
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso
Umidità relativa dell'aria	5 - 90% Non condensante