

Controllore di finecorsa CPX-CMPX-C-1-H1

Codice prodotto: 548931

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	50 x 107 x 55 mm
Diagnosi	Diagnosi orientata al modulo Tramite display a 7 segmenti locale
Numero max. di moduli	10
Display	Display a 7 segmenti
Controlli degli operatori	3 tasti
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Intervallo di tensione del carico DC	20 V...30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tensione nominale di alimentazione DC	24 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale	80 mA
Carico di corrente ammissibile	2.5 A
Resistenza agli urti secondo DIN/IEC 68 Parti 2-29	Testato al livello di gravità 2
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Umidità relativa dell'aria	5 - 95% Non condensante
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni secondo DIN/IEC 68 Parte 2-6	Testato al livello di gravità 2
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	140 g
Assi per stringa	1
Numero stringhe asse	1
Connessione elettrica dell'interfaccia di controllo	Connettore femmina M9 A 5 poli
Lunghezza del cavo	30 m
Interfaccia di comando	Digitale CAN bus con protocollo Festo Resistenza terminale integrata
Materiale corpo	Rinforzato con PA