

Interfaccia elettrica VABE-S6-1LF-C-A8-E

Codice prodotto: 549043

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, M12x1, a 4 poli Connettore a innesto, M12x1, 4 poli
Numero massimo di bobine valvola	8
Numero di slave per dispositivo	2
Numero max. di uscite	8
Numero max. di ingressi	8
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	850 g
Controllo elettrico	Fieldbus
Collegamento elettrico	Via CPX
Intervallo di indirizzamento	1 ... 31 (0) Impostazione tramite unità di indirizzamento interfaccia AS
Isolamento elettrico della connessione fieldbus	Fotoaccoppiatore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR PUR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso PA