

Nodo multipolare VABE-S6-LT-C-S10-R5

Codice prodotto: 549047

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	10 con valvole a impulsi 20 con valvole monostabili
Corrente risultante max.	10 A
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	790 g
Numero di collegamenti elettrici	10
Controllo elettrico	Connettore multipolare
Collegamento elettrico	A 5 poli M12 Connettori maschio
Materiale coperchio	PA
Materiale corpo	Alluminio pressofuso