

Coperchio VAEM-S6-C-S10-R5

Codice prodotto: 549049

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Numero max di posti valvola | 10 con valvole a impulsi 20 con valvole monostabili |
| Corrente risultante max. | 10 A |
| Tensione nominale d'esercizio DC | 24 V |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 10 % |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado di protezione | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso prodotto | 230 g |
| Numero di collegamenti elettrici | 10 |
| Collegamento elettrico | A 5 poli M12 Connettori maschio |
| Materiale corpo | PA |