



# Piastra regolatore VMPA1-B8-R2C2-C-06

Codice prodotto: 549053

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                   | 10.5 mm                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Connessione pneumatica verticale            | Riduttore di pressione per 2                                                                               |
| Funzione del controllore                    | Costante di pressione in uscita<br>Con scarico secondario                                                  |
| Selezione del manometro                     | Possibile                                                                                                  |
| Intervallo di regolazione di pressione      | 2 bar...6 bar                                                                                              |
| Pressione d'ingresso 1                      | 0.5 bar...10 bar                                                                                           |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                      |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Grado di protezione                         | IP65<br>Conforme IEC 60529                                                                                 |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Coppia di serraggio max.                    | 0.25 Nm                                                                                                    |
| Peso prodotto                               | 73.8 g                                                                                                     |
| Fissaggio con montaggio verticale           | Su sottobase accoppiabile                                                                                  |
| Attacco manometro                           | M5                                                                                                         |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale pannello di comando               | PA                                                                                                         |
| Materiale guarnizioni                       | NBR                                                                                                        |
| Materiale corpo regolatore                  | PA                                                                                                         |