


Blocchetto di collegamento VABM-C7-12W-G18-4

Codice prodotto: 549650

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto	122 g
Attacco dell'aria pilotaggio 12	M3
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	M7
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto