


# Blocchetto di collegamento VABM-C7-12W-G18-7

Codice prodotto: 549653

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero max di posti valvola              | 7                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Peso prodotto                            | 182 g                                     |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12          | M3                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1/8                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | M7                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | G1/8                                      |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento         | Lega di alluminio battuto                 |