

# Blocco di collegamento CPE18-PRS-3/8-6-NPT

Codice prodotto: 550092

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                             | Valore                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                                         | 26 mm                                     |
| Posizione di montaggio                                     | Opzionale                                 |
| Numero max di posti valvola                                | 6                                         |
| Numero max. di zone di pressione                           | 2                                         |
| Pressione di scoppio                                       | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi                |
| Pressione d'esercizio                                      | -0.09 MPa...1 MPa                         |
| Pressione di lavoro                                        | -0.9 bar...10 bar                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                   | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura del fluido                                     | 23 °F...122 °F                            |
| Temperatura ambiente                                       | 23 °F...122 °F                            |
| Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola | 1.5 ft-lbf                                |
| Peso prodotto                                              | 30.5 oz                                   |
| Tipo di montaggio in linea valvole su blocco batteria      | Con foro passante                         |
| Metodo di montaggio per valvola                            | Tramite filetto femmina                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                           | 3/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 3                           | 3/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, attacco 5                         | 3/8 NPT                                   |
| Nota sui materiali                                         | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento                           | Lega di alluminio battuto                 |