

Corpo di interfacciamento CAMI-C

Codice prodotto: 552116

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Tipo di montaggio	Sulla parete del quadro di comando M25
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Posizione di montaggio	Opzionale
Collegamento elettrico	- / 17 pin / 11 pin / 9 pin RJ45 / Coninvers M25 / morsetto elastico di trazione / Sub-D Connettore maschio/connettore maschio/connettore maschio/ connettore maschio
Larghezza	67,2 mm
Altezza	76,1 mm
Lunghezza	26 mm