


Silenziatore UOS-1

Codice prodotto: 552252

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Senza guarnizione
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Silenziatore aperto
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Suono del livello di pressione	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Peso prodotto	200 g
Attacco pneumatico	G1
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	POM
Materiale manicotto	Lega di alluminio battuto