

# Silenziatore U-1/4-BR

Codice prodotto: 552424

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata in atmosfera	3400 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Suono del livello di pressione	77 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso prodotto	17 g
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale corpo	Alluminio pressofuso