



Valvola a leva-rotolo RWB-3-1/8

Codice prodotto: 552432

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	120 l/min
porta di lavoro pneumatica	G1/8
Pressione di lavoro	3.5 bar...8 bar
Design	Sede del pistone
Dimensione nominale	3.5 mm
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza di attuazione	3.1 N
Peso prodotto	160 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato