

**Cavo a fibre ottiche  
SOOC-DS-P-M4-2-R15**

Codice prodotto: 552805

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Metodo di misurazione                    | Sensore ottico a riflessione diretta      |
| Diametro min. dell'oggetto               | 0.1 mm                                    |
| Fibra ottica - caratteristica speciale   | Precisione                                |
| Distanza di esercizio                    | 65 mm                                     |
| Temperatura ambiente                     | -55 °C...70 °C                            |
| Dimensione testata                       | M4  |
| Lunghezza fibra ottica                   | 2 m                                       |
| Raggio minimo di curvatura               | 15 mm                                     |
| Coppia di serraggio max.                 | 2 Nm                                      |
| Diametro esterno                         | 1 mm                                      |
| Materiale corpo                          | Acciaio inossidabile ad alta lega         |
| Materiale fibra ottica                   | PE  |
| Grado di protezione                      | IP66                                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione     |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III                        |