


# cavo a fibre ottiche SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Codice prodotto: 552826

FESTO

Per unità a fibre ottiche SOE4.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale
Diametro min. dell'oggetto	0,35 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Temperatura elevata
Raggio d'azione (copertura)	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 115 °C
Ingombro testa	M4
Lunghezza cavo a fibre ottiche	2 m
Raggio min. di curvatura	25 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	2,2 mm
Informazioni sui materiali, corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, conduttore a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1