

# Lente protettiva SASF-L1-LS2-M4

Codice prodotto: 552831

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente	-30 °C...150 °C
Coppia di serraggio	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso prodotto	0.7 g
Funzione obiettivo	Messa a fuoco Diametro del punto luminoso 0,7 mm a una distanza di 10 mm A seconda del cavo a fibre ottiche
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato