


Cavo a fibre ottiche SOOC-DS-M6-1-R25

Codice prodotto: 552838

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Metodo di misurazione	Sensore ottico a riflessione diretta
Diametro min. dell'oggetto	0.1 mm
Fibra ottica - caratteristica speciale	Standard
Distanza di esercizio	140 mm
Temperatura ambiente	-55 °C...70 °C
Dimensione testata	M6
Lunghezza fibra ottica	1 m
Raggio minimo di curvatura	25 mm
Coppia di serraggio max.	3 Nm
Diametro esterno	2.2 mm
Materiale corpo	Lega di rame PVC Ottone nichelato
Materiale fibra ottica	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III