

Blocchetto di collegamento MHJ9-PN16

Codice prodotto: 553123

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	10 mm
Numero max di posti valvola	16 Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto	390 g
Tipo di montaggio	Tramite squadretta di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Non canalizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzata