


# Filtro per il vuoto VAF-DB-3/8

Codice prodotto: 553140

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	80 µm
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Nota sulla pressione operativa	Solo da usare in sistemi per il vuoto aperti
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Coppia di serraggio max.	15.3 Nm
Peso prodotto	156 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Tramite staffa per montaggio a parete/superficie
Attacco pneumatico	G3/8
Attacco vuoto	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Rinforzato con PP
Materiale della tazza	PA
Adatto per l'impulso di espulsione	7 bar