

Tubo in plastica PUN

Codice prodotto: 553573

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	3 mm...16 mm
Diametro interno	2 mm...11 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...30 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Naturale Rosso Nero Argento Blu trasparente Giallo trasparente Verde trasparente Rosso trasparente Nero trasparente Bianco
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-U(PU)