

Tubo in plastica PAN

Codice prodotto: 553610

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm...16 mm
Diametro interno	2.5 mm...12 mm
Conforme allo standard	DIN 73378-PA12-PHL
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...35 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Naturale Rosso Nero Argento Bianco
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PA12-P TPE-A