

Tubo in plastica PLN

Codice prodotto: 553850

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm...16 mm
Diametro interno	2.9 mm...12 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Naturale Rosso Nero Argento Bianco
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE