

# Tubo in plastica PAN-10X1,5-SI-300

Codice prodotto: 553891

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore  |
|---|---|
| Diametro esterno                                    | 10 mm   |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata        | 58 mm   |
| Diametro interno                                    | 7 mm  |
| Raggio minimo di curvatura                          | 27 mm   |
| Caratteristiche tubo                                | applicabile su catene portacavi                 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura   | -0.95 bar...17 bar                              |
| Approvazione  | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Classificazione marittima                           | Certificato See                                 |
| Autorità che rilascia il certificato                | B 013277 0527 00                                |
| Fluido di lavoro                                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura ambiente                                | -30 °C...80 °C                                  |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                  | 0.042 kg/m                                      |
| Attacco pneumatico                                  | Per connettore a innesto diametro esterno 10 mm |
| Colore  | Argento   |
| Durezza Shore                                       | D 55 +/-3                                       |
| Nota sui materiali                                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Materiale tubo                                      | TPE-A   |