

Tubo in plastica PAN-10X1,5-SW-300

Codice prodotto: 553903

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	58 mm
Diametro interno	7 mm
Raggio minimo di curvatura	27 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -13.775 psi...246.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...17 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.042 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 10 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 55 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A