

# Tubo in plastica PAN-12X1,75-SW-200

Codice prodotto: 553904

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Diametro esterno                                    | 12 mm                                                  |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata        | 64 mm                                                  |
| Diametro interno                                    | 8.4 mm                                                 |
| Raggio minimo di curvatura                          | 29 mm                                                  |
| Caratteristiche tubo                                | applicabile su catene portacavi                        |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-13.775 psi...246.5 psi        |
| Pressione operativa in funzione della temperatura   | -0.95 bar...17 bar                                     |
| Approvazione                                        | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)        |
| Autorità che rilascia il certificato                | B 013277 0506 00                                       |
| Fluido di lavoro                                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]          |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B2-L                                         |
| Temperatura ambiente                                | -30 °C...80 °C                                         |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                  | 0.06 kg/m                                              |
| Attacco pneumatico                                  | Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm |
| Colore                                              | Nero                                                   |
| Durezza Shore                                       | D 55 +/-3                                              |
| Nota sui materiali                                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)              |
| Materiale tubo                                      | TPE-A                                                  |