

Connettore maschio CAMF-B-M25-G4

Codice prodotto: 555676

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Funzioni aggiuntive | Fissaggio per impedire la perdita |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Tensione nominale d'esercizio DC | 24 V |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC | 160 V |
| Corrente ammissibile per il carico | 1 A |
| Grado di protezione | IP65 Conforme IEC 60529 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |