


## Sottobase angolare VABF-S2-2-A1G2-G12

Codice prodotto: 555702

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                   | 52 mm                                                                                                      |
| Basato su standard                          | ISO 5599-2                                                                                                 |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Pressione d'esercizio                       | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                          |
| Pressione di lavoro                         | -0.9 bar...10 bar                                                                                          |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                    |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Grado di protezione                         | IP65<br>NEMA 4                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                               | 359 g                                                                                                      |
| Tipo di montaggio                           | Con foro passante                                                                                          |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                             | Lega di alluminio battuto                                                                                  |