

Supporto a cerniera LSN-80

Codice prodotto: 5565

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Carico max ammissibile	6 kN
Peso prodotto	753 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Ghisa a grafite sferoidale
Materiale della bussola	Lega di alluminio battuto
Materiale dell'asta e del cuscinetto	Acciaio PTFE