


Sottobase accoppiabile VABV-S6-1Q-G12

Codice prodotto: 556989

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Nota sulla dinamizzazione forzata	Frequenza di commutazione min. 1/mese
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	570 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Alluminio pressofuso