


Blocchetto di collegamento MHJ10-P16

Codice prodotto: 557608

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	11 mm
Protezione da inversione di polarità	Per tensione d'esercizio
Numero max di posti valvola	16 Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto	635 g
Tipo di montaggio	Tramite squadretta di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	M7
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzata