

Anello di centratura EAML-38-4-38

Codice prodotto: 558030

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	38 mm
Diametro di montaggio 2	38 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	4 g
Codice interfaccia, attuatore	K38
Codice interfaccia, corpo della frizione	38A 38D
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)