


Perno dell'albero EAMB-16-7-8X15-8X10

Codice prodotto: 558034

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	8 mm
Diametro di montaggio 2	8 mm
Dimensione	50
Lunghezza nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.45 kgmm ²
Coppia trasmissibile	4.5 Nm
Peso prodotto	20.2 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)