

# Perno dell'albero EAMB-44-7-35X30-32X32

Codice prodotto: 558038

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	35 mm
Diametro di montaggio 2	32 mm
Dimensione	185
Lunghezza nominale	30 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	4500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	75.3 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	200 Nm
Peso prodotto	463 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)