

Giunto
EAMC-20-30-5-6
Codice prodotto: 558902

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	5 mm
Diametro di montaggio 2	6 mm
Dimensione	20
Lunghezza nominale	30 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	9000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	1.06 kgmm ²
Coppia trasmissibile	2.2 Nm
Peso prodotto	20 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)