


Piastra terminale VABE-S6-2R-G34

Codice prodotto: 560837

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	ISO 5599-2
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di terminale	44
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	336 g
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/4
Collegamento pneumatico, attacco 5	G3/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra terminale	Alluminio pressofuso